

Draadloze veiligheidsalarmset TX-104

Ontvanger met 2 sensoren voor bewegingsdetectie



-  Kabellose Übertragung / Wireless Transmission
-  Auslösezeit Sensor 0,5 Sekunden / Trigger Time Sensor 0.5 seconds
-  Erweiterbar bis zu 5 Sensoren / Expandable up to 5 Sensors
-  Einstellbare Bewegungserfassung / Adjustable Motion Detection
-  Alarm mit Ton / Sound Alarm
-  Erfassungswinkel 70° / Detection Angle 70°
-  Vibrationsalarm / Vibration Alarm
-  Alarm mit LED-Licht / LED Light Alarm
-  Sensor-Schutzklasse IP66 / Sensor Protection Class IP66
-  Batteriebetrieb / Powered by Batteries

- Draadloze transmissiebereik tot 100m tussen ontvanger en sensor
- Zeer korte sensor trigger tijd van 0,5 seconden
- Uitbreidbaar tot 5 sensoren met één ontvanger
- Verstelbare sensor bewegingsdetectie afstand tot 12m
- 70° detectiehoek voor sensor
- 3 alarmmethoden: trilling, geluid, LED-licht
- Sensor beschermingsklasse IP66 (stof & waterdicht)
- Ontvanger met riem gesp
- Bevestigingsspen 180° roterend
- Werkt op batterijen* (*niet inbegrepen)
- Functionele & gemakkelijke afhandeling

Technische specificaties:

- Sensor energieverbruik $\leq 2\text{mA} / 4,5\text{V}$
- Sensor PIR afstand $\sim 12\text{m}$, hoek 70° , activeringstijd $\leq 0,5\text{ sec.}$
- Sensor signaalsterkte $\leq 10\text{mW}$
- Sensor beschermingsklasse IP66
- Sensor stroomvoorziening: 3x AAA batterijen* (*niet inbegrepen)
- Sensor batterij levensduur ~ 400 uur (~ 16 dagen)
- Sensor standby-tijd ~ 6 maanden (wanneer er niets wordt geactiveerd)
- Ontvanger energieverbruik $\leq 8\text{mA} / 4,5\text{V}$
- Ontvanger stroomvoorziening: 3x AAA batterijen* (*niet inbegrepen)
- Ontvanger batterij levensduur ~ 100 uur (~ 4 dagen)
- Ontvanger alarm: trilling of geluid 15 sek. of LED-licht
- Transmissie frequentie: 433MHz draadloze
- Bedrijfstemperatuur: -20° tot $+60^\circ\text{C}$
- Sensor: 132g / (L) 14 x (B) 10 x (H) 4cm
- Ontvanger: 82g / (L) 8 x (B) 5.5 x (H) 4cm

Inhoud verpakking:

- Draadloze veiligheidsalarmset TX-104 (1 ontvanger & 2 sensoren)
- 2 montagebeugel
- Gebruikersaanwijzing



Artikelnummer 4750

